

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de kabelwikkeletiketten E-WML... op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap

## Productbeschrijving

Voor maximaal efficiënte ader- en kabelcoderingsprocessen combineert u de rollenprinter van de THERMOMARK E.300 D of THERMOMARK E.600 D met de applicator THERMOMARK E.WRAP. Op die manier creëert u een geautomatiseerd print- en applicatiesysteem, waardoor u 60 % tijdbesparing ten opzichte van handmatige coderingsprocessen kunt bereiken. Met de THERMOMARK E.WRAP worden kabelwikkeletiketten automatisch op cilindervormige objecten aangebracht – en dat in een continu gelijkblijvende hoge kwaliteit. Dit is bij kabelwikkeletiketten doorslaggevend, omdat ze over een aanvullend beschermend laminaat beschikken om het bedrukte oppervlak te beschermen. Daardoor wordt een bijzonder bestendige coderingsoplossing bereikt, die bijvoorbeeld geschikt is voor buitentoepassingen. Voor een zo eenvoudig mogelijke hantering heeft het apparaat een instelbare meetschaal, die ervoor zorgt dat de markering altijd op de gewenste afstand tot het kabeleinde is aangebracht. Met dit efficiënte systeem kunnen alle diameters tussen 2 mm/0,08" en 16 mm/0,63" geautomatiseerd worden gecodeerd.

### Levering:

THERMOMARK E.WRAP, aandrukrol TM E.WRAP-PR (1259200), dispenserrand TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), verpakkingsbijlage in meerdere talen

## Uw voordelen

- Maximale efficiëntie: tot 60 % tijdbesparing in vergelijking met handmatige print- en applicatieprocessen
- Een constant hoge efficiëntie gedurende de gehele werkdag dankzij intuïtief gebruik, wat bijdraagt aan de kostenverlaging
- Nauwkeurige planning met betrekking tot productiviteit en kwaliteit: tijdens drukke periodes kan de productiviteit aanzienlijk worden verhoogd, terwijl het aantal medewerkers gelijk blijft
- Minder gebruikersfouten door de intuïtieve stapsgewijze begeleiding door het gehele markeringsproces, alsook de automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen en andere gebruikelijke bestandsindelingen voor gegevensuitwisseling
- Dankzij het uitgebreide materiaalportfolio kunnen alle ader- en kabeldiameters in het bereik van 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63" worden afgedekt.
- Consistent hoge toepassingskwaliteit: positieve invloed op de slijtvastheid en houdbaarheid van de markering
- Eenvoudige bediening: positionering van de marker kan worden bepaald door oriëntatie op de meetschaal
- Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid van de aangebrachte markers dankzij beschermend laminaat
- Voor cilindervormige objecten, aders en kabels
- Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rollenprinter door middel van een zeskantschroef
- De applicator wordt via de D-SUB-interface aangesloten op de rollenprinter en wordt automatisch herkend door de software

## Commerciële gegevens

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Artikelnummer              | 1192931 |
| Verpakkingseenheid         | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode                | BG122Z  |

# THERMOMARK E.WRAP - Applicator

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1192931>



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Productcode                             | BG122Z        |
| GTIN                                    | 4063151245375 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.480 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4.350 g       |
| Douanetariefnummer                      | 84433210      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Producttype | Printersysteemtoebehoren |
|-------------|--------------------------|

### Elektrische eigenschappen

#### Voeding

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| voedingsspanningsbereik | 24 V DC |
|-------------------------|---------|

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 180 mm |
| Hoogte  | 205 mm |
| lengte  | 185 mm |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 15 °C ... 35 °C |
|--------------------------------|-----------------|

# THERMOMARK E.WRAP - Applicator

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1192931>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140192 |
| ECLASS-15.0 | 19140192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001675 |
|----------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja                                     |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1) |
|----------------------------------------------|--------------------------|