

FICHE PRODUIT

EM CONVERSION BOX

EMERGENCY CONVERSION BOX | Boîte de conversion d'urgence pour convertir les luminaires encastrés en luminaires de secours autonomes



Zones d'application

- Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence

Avantages du produit

- Conversion de Panels et de Downlights LEDVANCE sélectionnés en luminaires secours
- Le kit de conversion en luminaires secours réduit la complexité de la gestion des stocks
- Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
- Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée
- Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h

Caractéristiques du produit

- Kit de conversion en luminaire secouru autonome
- Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT)
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Encastré dans un faux plafond




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	292.00 mm
Largeur	81,00 mm
Hauteur	41,00 mm
Poids du produit	350,00 g



Matériau & couleurs

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+50 °C
Plage de température de stockage	5...+35 °C
Type de connexion	Sans vis
Type de protection	IP20
Dimmable	Non
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type of emergency light operation	Maintenu / Non maintenu
Type of emergency operation test	Automatique
Wattage in maintained operation mode	3.0 W
Wattage in emergency operation mode	3.0 W

Nominal voltage of battery	3,2 V
Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	24 h
Integrated test switch	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ENEC
--------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- LED de contrôle avec support d'encastrement inclus

Conseils de sécurité

- Lors de la conversion d'un luminaire standard en version secourue grâce au boîtier de conversion, il faut s'assurer qu'il soit conforme à toutes les exigences légales et de sécurité légales et réglementaires pertinentes, telles que les normes EN 60598-1 et EN 60598-2-22. Il est également recommandé de se conformer à ICEL 1004: 2018. Le luminaire converti doit être marqué avec une nouvelle plaque signalétique.

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction UI EM CONV BOX 105V
	Offres Tender Text 4058075237025
	Declarations of conformity CE declaration EM CONV BOX

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075237025	Etui carton fermé 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	400.00 g	1.71 dm ³
4058075237032	Carton de regroupement 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412.00 g	18.34 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.